

cilindro tipo fole EB-385-230

Código da peça: 193791

FESTO

isento de manutenção, sem efeito de solavancos.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensões | 385 |
| Diâmetro necessário para instalação | 400 mm |
| Curso | 230 mm |
| Altura máxima no avanço | 310 mm |
| Ângulo máximo de basculamento | 20 deg |
| Deslocamento máximo | 20 mm |
| Altura máx. de instalação | 77 mm |
| Modo de operação | de simples ação |
| Pressão de trabalho | 0 ... 8 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:::4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Não permite operação com lubrificação |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C |
| Força de reposição | 400 N |
| Peso do produto | 6.900 g |
| Tipo de fixação | com rosca interna |
| Conexão pneumática | G1/4 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do fole | NR/BR |
| Material do corpo | Aço galvanizado |