


# válvula reguladora de fluxo unidirecional GR-QS-3

Código da peça: 193965

FESTO

Vazão ajustável em um único sentido do fluxo.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo
Conexão pneumática 1	QS-3
Conexão pneumática 2	QS-3
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal com furo passante com acessórios Opcional:
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	85 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	120 l/min
Pressão de trabalho	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material do corpo	reforçado com PA
Posição de instalação	Nos dois lados
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	12 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do anel de desengate	POM
Material da cabeça recartilhada	reforçado com PA
Material do parafuso de regulagem	Aço alta liga