

# unidade de tratamento de ar FRCS-1-D-DI-MAXI

Código da peça: 194984


Classic - não usar para novos projetos

Combinação de filtro, regulador, lubrificador,  
Série D, com manopla de regulagem com trava.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Maxi
Série	D
Trava do atuador	Manopla com trava integrada
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Dreno	manualmente giratório
Princípio construtivo	Filtro regulador com manômetro Lubrificador proporcional padrão
Volume máximo do condensado	43 cm <sup>3</sup>
Grau de filtração	40 µm
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Indicador de pressão	com manômetro
Pressão de trabalho	1 ... 16 bar
Faixa de regulagem de pressão	0,5 ... 12 bar
Histerese de pressão máxima	0,4 bar
Vazão nominal padrão	4.000 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	2.600 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Conexão pneumática 1	G1
Conexão pneumática 2	G1
Material do corpo	Injetados de zinco
Material do copo	PC