


Unidade de conservação FRCS-1-D-5M-O-DI-MAXI

Número código: 194987

FESTO

Combinação de filtro, válvula reguladora de pressão e lubrificador,
Série S, regulador com trava.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|----------------------------------|--|
| Dimensões | Maxi |
| Série | D |
| Trava do atuador | Manopla com trava integrada |
| Posição de instalação | vertical +/- 5° |
| Grau de filtração | 5 µm |
| Dreno | manualmente giratório |
| Princípio construtivo | Filtro regulador sem manômetro Lubrificador proporcional padrão |
| Volume máximo do condensado | 43 cm ³ |
| Proteção de copo | Copo de proteção metálico |
| Indicador de pressão | G1/4" preparado |
| Faixa de regulagem de pressão | 0,5 ... 12 bar |
| Pressão de entrada 1 | 1 ... 16 bar |
| Histerese de pressão máxima | 0,4 bar |
| Vazão nominal padrão | 3.800 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido |
| Temperatura do meio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso do produto | 2.880 g |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação |
| Conexão pneumática 1 | G1 |
| Conexão pneumática 2 | G1 |
| Informação sobre material, corpo | Injetados de zinco |
| Informação sobre material, copo | PC |