

conexão passa-muro SCN-PK-2

Código da peça: 19528

FESTO

para tubo flexível de polímero PAN, PUN, PL, PP, PU.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	1,5 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Conexão pneumática 1	para tubos com diâmetro externo de 3 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Alumínio
Material da porca	Aço galvanizado