



Sensor de pressão SDE-2,5-10V/20MA

Número código: 19560

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Resistência a curto-circuito	sim
Variável	Pressão relativa
Método de medição	Transmissor eletrônico de pressão piezo-resistivo
Saída analógica	0 - 10 V 0 - 20 mA
Faixa de tensão operacional c.c.	12 ... 30 V
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, grau de filtragem 40 µm
Símbolo CE	conforme Diretriz EU-EMV
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	0 ... 85 °C
Peso do produto	120 g
Faixa de medição de pressão	0 ... 2,5 bar
Precisão FS	1 %
Conexão elétrica	Conector M12x1 de 4 pinos
Tipo de fixação	aparafusável
Conexão pneumática	G1/4
Informação sobre material do corpo	Alumínio anodizado