


Bloco básico CDVI5.0-GB4-MP

Código da peça: 196714

FESTO

para terminal de válvulas CDVI, 4 posições de válvula.



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	112 mm
Número máximo de posições de válvula	4
Classe de resistência à corrosão KBK	3
Autorização	C-Tick
Peso do produto	1.050 g
Tipo de fixação	Com rosca interna e pino espaçador
Conexão orifício de ventilação	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 4	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS