

# tubo espiral PUN-10X1,5-S-2-SW

Código da peça: 197612

FESTO

Altamente flexível, grande resistência à hidrólise



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento do trabalho	2 m
Diâmetro externo	10 mm
Comprimento do bloco	0,43 m
Diâmetro interno	7 mm
Diâmetro da bobina	80 mm
Quantidade de enrolamentos	22
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Autorização	TÜV
Órgão emissor do certificado	B 013277 0506 00
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso do produto	250 g
Conexão pneumática	para conexão para tubos com diâmetro externo de 10mm
Cor	preto
Dureza Shore	D 52 +/-3
Material da tubulação	TPE-U(PU)