

tubo espiral PPS-4-15-1/4-BL

Código da peça: 19799

FESTO

com 2 conexões giratórias e anéis de vedação, poliamida (não indicado para o segmento alimentício).



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento do trabalho	15 m
Diâmetro externo	6,3 mm
Comprimento do bloco	0,67 m
Diâmetro interno	4,7 mm
Diâmetro da bobina	75 mm
Quantidade de enrolamentos	90
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 21,2 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Torque de aperto nominal	11 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	367 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/4
Conexão pneumática 2	Rosca externa G1/4
Cor	azul
Material da rosca de conexão	Latão
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da proteção contra dobras	Aço galvanizado
Material da tubulação	Poliamida 12