

placa com colchão de ar ATBT-100-300

Código da peça: 2109870

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	100
Comprimento do mancal	300 mm
Posição de instalação	Horizontal
Tipo de fixação	com elementos de fixação auxiliar
Conexão pneumática	G1/4
Pressão de trabalho	≤ 2 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Temperatura ambiente	10 ... 50 °C
Temperatura do meio	10 ... 50 °C
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Peso do produto por comprimento	3,6 kg/m
Dureza Shore	D 80 +/-5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Carga máx. da superfície durante a operação	400 kg/m ²
Repetibilidade da distância de trabalho	± 10 μ m
Planicidade, ajustada	60 μ m
Planicidade, montada	110 μ m