



válvula reguladora de fluxo unidirecional GRR-1/2

Código da peça: 2111

FESTO

com rolete e vazão de escape ajustável



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Elemento de ajuste	Gatilho
Tipo de fixação	com furo passante
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	1.300 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	1250 l/min
Pressão de trabalho	0,3 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material do corpo	Liga de alumínio
Posição de instalação	Nos dois lados
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	735 g