

tubo flexível reforçado P-9-BL

Código da peça: 2232

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	16 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	60 mm
Diâmetro interno	9 mm
Raio de curvatura mínimo	30 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso do produto por comprimento	0,186 kg/m
Conexão pneumática	für Stecktülle Innen-Ø 9 mm
Cor	azul
Dureza Shore	A 68 +/- 5
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, tubo flexível	NBR