

# tubo flexível reforçado P-13-SW

Código da peça: 2234

Produto a ser descontinuado

[Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.](#)

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor   |
|--|---|
| Diâmetro externo                                     | 23 mm   |
| Raio de curvatura relevante para a vazão             | 100 mm  |
| Diâmetro interno                                     | 13 mm   |
| Raio de curvatura mínimo                             | 50 mm   |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 16 bar                              |
| Meio operacional                                     | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...] |
| Temperatura ambiente                                 | -20 ... 80 °C                                 |
| Peso do produto por comprimento                      | 0,4 kg/m                                      |
| Conexão pneumática                                   | für Stecktüle Innen-Ø 13 mm                   |
| Cor  | preto   |
| Dureza Shore   | A 71 +/- 5                                    |
| Observações sobre material                           | Isento de cobre e PTFE<br>Conforme RoHS       |
| Informação sobre material, tubo flexível             | EPDM<br>SBR                                   |