

# Tubo flexível de plástico PL-9-BL

Código da peça: 2238

FESTO

para conexões CK e N.

A pressão máxima é admitida na temperatura máxima.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	11,6 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	85 mm
Diâmetro interno	9 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	0 ... 7 bar
Meio operacional	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-10 ... 35 °C
Peso do produto por comprimento	0,049 kg/m
Cor	azul
Dureza Shore	A 85 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, tubo flexível	PVC-P