


unidade de alimentação

CACN-3A-7-10

Código da peça: 2247684
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	125 mm
Altura	130 mm
Comprimento	157 mm
Posição de instalação	Convecção livre
Alimentação primária	Fase única
Corrente de entrada	5,1 - 2,3 A
Tensão de saída nominal c.c.	48 V
Corrente da saída nominal	10 A
Faixa de tensão de entrada c.a.	100 ... 240 V
Buffer de dados durante falha de abastecimento de energia	50 ms
Frequência da rede	45 ... 65 Hz
Autorização	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-40 ... 85 °C
Umidade relativa do ar	95 %
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso do produto	2.800 g
Tipo de fixação	com trilho DIN
Observações sobre material	Conforme RoHS