



válvula de escape rápido SE-3/4

Código da peça: 2280

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Exaustão rápida
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 2	G3/4
Tipo de fixação	com furo passante
Vazão nominal padrão de exaustão 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi)	7.500 l/min
Vazão nominal padrão de ventilação 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi)	2.500 l/min
Pressão de trabalho	0,5 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-20 ... 75 °C
Material do corpo	Liga de alumínio anodizado
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Diâmetro nominal	19 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 ... 75 °C
Peso do produto	710 g
Conexão pneumática 3	G3/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR