


cabo de conexão

NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Código da peça: 2384165

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	28 g
Conexão elétrica 1	2x conectores angulares, M12, 3 pinos
Conexão elétrica 2	Conector angular, M8, 4 pinos
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Corrente a 40°C	2 A
Comprimento do cabo	0,2 m
Diâmetro do cabo	2,9 mm
Estrutura do cabo	2x0,14
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 80 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)