

pino trava EAMH-60-6.35-C18.1

Código da peça: 2428516

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	60
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	6.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	1,46 kgmm ²
Peso do produto	36 g
Observações sobre material	Conforme RoHS