

pino trava EAMH-110-22-C34-P

Código da peça: 2430414

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	110
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	5.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	28,3 kgmm ²
Peso do produto	200 g
Observações sobre material	Conforme RoHS