


# válvula borboleta higiênica VZFB-SZ-2"-TT-V4V4E

Código da peça: 2468241  
Produto a ser descontinuado

FESTO

Diâmetro nominal 2", com rosca, SMS 1145, EPDM, material 1.4404.  
Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo  
no Support Portal..



## Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio construtivo	Válvula de disco de 2 vias
Tipo de acionamento	manual
Princípio de vedação	não temperado
Posição de instalação	Nos dois lados
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Conexão da válvula de processo	Rosca externa/rosca externa
Diâmetro nominal DN	2"
Sentido do fluxo	reversível
Pressão nominal da válvula de processo	10
Torque de acionamento	14 Nm
Com base na norma padrão	SMS 1145
Meio	Água Fluidos neutros
Temperatura do meio	-10 ... 120 °C
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Material do corpo	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, corpo	1.4404
Material do disco	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, disco	1.4404
Material do eixo	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, eixo	1.4404
Peso do produto	2.000 g
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta