


Atuador convencional DGS-40-80-PPV

Código da peça: 2479
Produto a ser descontinuado

FESTO

com amortecimento de fim de curso nas posições finais.
Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo
no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	80 mm
Diâmetro do êmbolo	40 mm
Amortecimento	PPV: Amortecimento pneumático regulável nas posições finais de curso
Detecção de posição	Sem
Variantes	Haste do êmbolo unilateral
Pressão de trabalho	0,6 ... 10 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Curso de amortecimento	15 mm
Força teórica a 6 bar, retorno	633 N
Força teórica a 6 bar, avanço	754 N
Conexão pneumática	G1/4