


conjunto de batentes

DADP-ES-Q12-40

Código da peça: 2536506

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	40
Faixa de ajuste do ângulo de rotação	0 ... 270 deg
Posição de instalação	Nos dois lados
Ajuste fino	-6 deg
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	450 g
Tipo de fixação	com furo passante
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos batentes	Aço alta liga, inoxidável
Material da alavanca	Bronze berílio níquelado
Material do disco	Feito de liga de alumínio anodizado