


sub-base VABP-S1-1V1G-G14-2

Código da peça: 2614860

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	42 mm
Conexão de função 32	G1/8
Conexão de função 34	G1/8
Conexão pneumática 22	Sub-base G1/4
Conexão pneumática 44	Sub-base G1/4
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão de trabalho	0 ... 16 bar
Vazão nominal padrão	1.400 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso do produto	1.623 g
Conexão de pilotagem 14	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio
Material do O-ring	NBR
Material dos parafusos	Aço