


# conjunto de montagem axial EAMM-A-D50-100A-S1

Código da peça: 2734288

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque transferível	17 Nm
Peso do produto	1.140 g
Código da interface do atuador	D50B
Código da interface do motor in	100A
Observações sobre material	Conforme RoHS