

# pino trava EAMH-86-10-C27.3

Código da peça: 2789230

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	86
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	5.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	10,1 kgmm <sup>2</sup>
Peso do produto	114 g
Observações sobre material	Conforme RoHS