

união rápida em T NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Código da peça: 2839846

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	EN 61076-2-101
Tipo de fixação	aparafusável
Peso do produto	28 g
Conexão elétrica 1	Conector fêmea reto, M12x1, 5 pinos, código A
Conexão elétrica 2	Conector reto, M12x1, 2 pinos, com código A
Conexão elétrica 3	Conector reto, M12, 3 pinos, A
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Corrente a 40°C	4 A
Resistência da tensão de impacto	1,5 kV
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material do corpo	TPE-U(PUR)
Cor do corpo	preto
Material da porca de união	Injetados de zinco níquelado
Material das vedações	FPM
Material do contato elétrico	Liga de cobre Folheada a ouro