


conjunto de batentes EADP-ES-R3-12

Código da peça: 3044562

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	12
Faixa de ajuste do ângulo de rotação	0 ... 325 deg
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia JO	0,35 kgcm ²
Peso do produto	96 g
Tipo de fixação	com rosca interna
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos batentes	Bronze berílio niquelado
Material do flange	Liga de alumínio anodizado
Material do suporte	Liga de alumínio anodizado