

catraca FLSR-12-R


Código da peça: 30929

Classic - não usar para novos projetos

[para atuador giratório por aleta DSR.](#)

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	12
Sentido de rotação	Rotação no sentido horário
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque teórico a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Nm
Peso do produto	220 g
Material do corpo	Alumínio injetado
Material da luva	Aço cementado
Material do eixo	Aço cementado