


cabo de conexão KMC-1-24DC-2,5-LED

Código da peça: 30931

FESTO

pré-montado, para solenóide C e N1.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Indicador do estado de comutação | LED |
| Tipo de fixação | na válvula solenóide com parafuso central M3 |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Peso do produto | 170 g |
| Conexão elétrica | Soquete Diagrama de conexões formato A conforme EN 175301-803 |
| Tensão operacional nominal c.c. | 24 V |
| Proteção contra inversão de polaridade | para todas as conexões elétricas |
| Conexão de aterramento | disponível |
| Comprimento do cabo | 2,5 m |
| Diâmetro do cabo | 6 mm |
| Estrutura do cabo | 3x0,75 |
| Classe de proteção | IP67 conforme norma IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | conforme EU-RoHS-RL |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentos RoHS do Reino Unido |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Material da blindagem de cabo | PVC |
| Material do corpo | PC |
| Material do contato elétrico | bronze |