


cabo com conector KMF-1-24DC-5-LED

Código da peça: 30937

FESTO

pré-montado, para solenóides F.



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador da posição de comutação	LED
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M3
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	320 g
Conexão elétrica	Soquete
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Conexão de aterramento	disponível
Comprimento do cabo	5 m
Diâmetro do cabo	6 mm
Estrutura do cabo	3x0,75
Classe de proteção	IP67 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material da blindagem de cabo	PVC
Material do corpo	PC POM
Material do contato elétrico	bronze