


# válvula de retenção H-1/8-A/I

Código da peça: 3324

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Vazão nominal padrão	280 l/min
Pressão de operação Mpa	0,04 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	0,4 ... 8 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material do corpo	Latão
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	21 g
Material das vedações	NBR