


unidade dianteira

ERMH-8-E17-30

Código da peça: 3385151
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	8
Princípio construtivo	Módulo giratório eletromecânico
Posição de instalação	Nos dois lados
Ângulo de rotação	sem conector
Relação de transmissão	30:1
Torque nominal	0,75 Nm
Precisão de repetição	±0,01 °
Força axial máxima	200 N
Peso do produto	1.095 g
Tempo de abertura e fechamento	100 %
Corrente nominal do motor	0,31 A
Tipo de motor	Servomotor
Máx. velocidade de saída	200 1/min
Tensão operacional nominal c.a.	230 V
Potência nominal motor	9,2 W
Corrente de pico	0,61 A
Máx. torque estático	15 Nm
Torque máximo	1,8 Nm
Momento de inércia admissível da carga	0,0026 kgm ²
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Observações sobre material	Conforme RoHS