



Válvula solenóide JMYH-5/2-M5-L-LED

Código da peça: 34310

FESTO

com bobinas solenóide e acionamento auxiliar manual, sem conectores fêmea.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/2 vias, biestável
Vazão nominal padrão	190 l/min
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Princípio construtivo	Válvula de carretel
Classe de proteção	IP40 com conector
Diâmetro nominal	2,3 mm
Tipo de pilotagem	servopilotado
Tempo de comutação, reversão	7 ms
Tempo de abertura e fechamento	100%
Dados característicos da bobina	24V DC: 1,8W
Meio operacional	Ar comprimido seco, lubrificado e não lubrificado
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	95 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	Sub-base M5
Conexão pneumática 2	Sub-base M5
Conexão pneumática 3	Sub-base M5
Conexão pneumática 4	Sub-base
Conexão pneumática 5	Sub-base
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio