



Válvula solenóide MYH-5/3G-M5-L-LED

Código da peça: 34311

FESTO

Micropneumática com bobina magnética e acionamento auxiliar manual, sem conector fêmea.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/3 vias, fechada
Vazão nominal padrão	130 l/min
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Princípio construtivo	Válvula de carretel
Classe de proteção	IP40 com conector
Diâmetro nominal	2,3 mm
Tipo de pilotagem	servopilotado
Tempo de comutação, desligado	38 ms
Tempo de comutação, ligado	8 ms
Tempo de abertura e fechamento	100%
Dados característicos da bobina	24V DC: 1,8W
Meio operacional	Ar comprimido seco, lubrificado e não lubrificado
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	105 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	Sub-base M5
Conexão pneumática 2	Sub-base M5
Conexão pneumática 3	Sub-base M5
Conexão pneumática 4	Sub-base
Conexão pneumática 5	Sub-base
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio