


# guia FENG-100- -GF

Código da peça: 34486

FESTO

com buchas deslizantes, serve como proteção antigiro, guia com alto grau de precisão.



## Ficha técnica

| Característica   | Valor                              |
|--|------------------------------------|
| Dimensões  | 100                                |
| Curso  | 10 ... 500 mm                      |
| Posição de instalação  | Nos dois lados                     |
| Guia   | Guia deslizante                    |
| Princípio construtivo  | Guia                               |
| Conformidade LABS  | VDMA24364-B2-L                     |
| Temperatura ambiente   | -20 ... 80 °C                      |
| Força de deslocamento  | 70 N                               |
| Fator de massa adicional por 10 mm de curso  | 76 g                               |
| Peso básico para curso de 0 mm   | 13.420 g                           |
| Peso adicional por 10 mm de curso  | 76 g                               |
| Centro de gravidade de massa em movimento com curso de 0 mm                            | 47 mm                              |
| Tolerância adicional para centro de gravidade de massa em movimento por curso de 10 mm | 3,6 mm                             |
| Tipo de fixação  | com rosca interna                  |
| Observações sobre material   | Conforme RoHS                      |
| Material dos componentes da guia   | Aço alta liga                      |
| Material do corpo  | Liga de alumínio forjado anodizado |
| Material do duplicador   | Aço temperado                      |