

guia FENG-32-160-KF

Código da peça: 34495

FESTO

com guia de esferas recirculantes, serve como proteção antigiro, guia com alto grau de precisão.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	32
Curso	160 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Guia
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força máxima Fy	750 N
Força máx. Fy static	1.020 N
Força máxima Fz	750 N
Força máx. Fz static	1.020 N
Torque máx. Mx	28 Nm
Torque máximo Mx estático	38 Nm
Torque máx. My	34 Nm
Torque máximo My estático	46 Nm
Torque máx. Mz	34 Nm
Torque máximo Mz estático	46 Nm
Força de deslocamento	15 N
Peso do produto	1.818 g
Tipo de fixação	com rosca interna
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos componentes da guia	Aço temperado
Material do corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material do duplicador	Liga de alumínio forjado anodizado