

# guia FENG-100-320-KF

Código da peça: 34534

FESTO

com guia de esferas recirculantes, serve como proteção antigiro, guia com alto grau de precisão.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	100
Curso	320 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Guia
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força máxima Fy	2.300 N
Força máx. Fy static	3.120 N
Força máxima Fz	2.300 N
Força máx. Fz static	3.120 N
Torque máx. Mx	198 Nm
Torque máximo Mx estático	268 Nm
Torque máx. My	197 Nm
Torque máximo My estático	267 Nm
Torque máx. Mz	197 Nm
Torque máximo Mz estático	267 Nm
Força de deslocamento	40 N
Peso do produto	15.454 g
Tipo de fixação	com rosca interna
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos componentes da guia	Aço temperado
Material do corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material do duplicador	Aço temperado