

guia FENG-100-400-KF

Código da peça: 34535

FESTO

com guia de esferas recirculantes, serve como proteção antigiro, guia com alto grau de precisão.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Dimensões | 100 |
| Curso | 400 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Guia | Guia de esferas recirculante |
| Princípio construtivo | Guia |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Força máxima Fy | 2.300 N |
| Força máx. Fy static | 3.120 N |
| Força máxima Fz | 2.300 N |
| Força máx. Fz static | 3.120 N |
| Torque máx. Mx | 198 Nm |
| Torque máximo Mx estático | 268 Nm |
| Torque máx. My | 197 Nm |
| Torque máximo My estático | 267 Nm |
| Torque máx. Mz | 197 Nm |
| Torque máximo Mz estático | 267 Nm |
| Força de deslocamento | 40 N |
| Peso do produto | 16.070 g |
| Tipo de fixação | com rosca interna |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material dos componentes da guia | Aço temperado |
| Material do corpo | Liga de alumínio forjado anodizado |
| Material do duplicador | Aço temperado |