



# Bloco de comando bimanual ZSB-1/8

Código da peça: 3527

FESTO

componente de segurança com acionamento bimanual.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4 mm
Tipo de acionamento	pneumático
Princípio construtivo	Válvula de assento com retorno por mola
Pressão de trabalho	3 ... 8 bar
Vazão nominal padrão	50 l/min
Meio operacional	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU de máquinas
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	490 g
Tipo de fixação	com furo passante com rosca interna Opcional:
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12	G1/8
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 14	G1/8
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Conexão pneumática 4	G1/8
Conexão pneumática 5	G1/8
Informação sobre material, tampão	Injetados de alumínio
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio anodizado