

sub-base VABS-S7-RB-B-G14-V14-A

Código da peça: 3580505

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Alimentação de ar servopilotada	externo interno
Pressão de operação Mpa	0 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO8573-1:2010 [-:--]
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Classe de proteção	IP65
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão de pilotagem 12	G1/4
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	Flange 1/4 Com diagrama de conexões NAMUR
Conexão pneumática 3	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Alumínio revestido
Material das vedações	NBR