


conexão em L com espigão LCNH-M5-PK-2

Código da peça: 35982

FESTO

com livre posicionamento, com corpo alongado, para tubo flexível de polímero PAN, PUN, PP, PU, PR, com anel de vedação



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diâmetro nominal | 1,3 mm |
| Tipo de vedação no espigão aparafusado | Anel de vedação |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 10 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Conexão pneumática 1 | Rosca externa M5 |
| Conexão pneumática 2 | para tubos com diâmetro externo de 3 mm |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do corpo | Aço Injetados de zinco |