



válvula reguladora de fluxo unidirecional GG-1/4-3/8

Código da peça: 3633

FESTO

com rolete e vazão de básica ajustável



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Tipo de acionamento	mecânico
Elemento de ajuste	Gatilho
Tipo de fixação	com furo passante
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	870 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	1150 l/min
Pressão de trabalho	0,03 ... 8 bar
Pressão operacional	0,43 ... 116 psi
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material do corpo	Liga de alumínio
Posição de instalação	Nos dois lados
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	380 g
Material das vedações	NBR