

cilindro tipo fole EB-145-100

Código da peça: 36490

FESTO

isento de manutenção, sem efeito de solavancos.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	145
Diâmetro necessário para instalação	160 mm
Curso	100 mm
Altura máxima no avanço	170 mm
Ângulo máximo de basculamento	30 deg
Deslocamento máximo	20 mm
Altura máx. de instalação	70 mm
Modo de operação	de simples ação
Pressão de trabalho	0 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:::4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Força de reposição	200 N
Peso do produto	1.100 g
Tipo de fixação	com rosca interna
Conexão pneumática	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do fole	NR/BR
Material do corpo	Aço galvanizado