


Pinças adaptáveis DHAS-GF-60-U-BU

Código da peça: 3998967

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Dimensões | 60 |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classificação RSBP, conforme CD-0033 | F1a |
| Apropriado para indústria de alimentos | Vide informações sobre materiais complementares |
| Temperatura ambiente | 10 ... 50 °C |
| Peso do produto | 7 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material das garras de fixação | TPE-U(PU) |