


compensador de momento DARD-L8-40-S

Código da peça: 4448222

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	32/40
Desvio radial +/-	2,5 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Carga máxima admissível de curta duração na direção da força +/-	3.000 N
Carga máxima admissível de longa duração na direção da força +/-	1.400 N
Peso do produto	109 g
Observações sobre material	Conforme RoHS Sem cobre
Material do adaptador	Alumínio anodizado
Material dos parafusos	Aço, galvanizado