

cartão de memória CAMC-M-MS-G32

Código da peça: 4553880

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Observações sobre material	Conforme RoHS
Capacidade de memória	32 Gigabyte
Instruções de uso	O dispositivo foi desenvolvido, projetado e construído exclusivamente para uso industrial e comercial. Não está autorizado o uso particular do dispositivo.
Design	microSDHC
Princípio construtivo	Design com células de memória MLC (células multinível)
Classe de velocidade	Class 10
Velocidade máxima de leitura	20 MB/s
Velocidade máxima de escrita	20 MB/s
Número de ciclos de escrever/apagar	64 TBW