



válvula reguladora de fluxo unidirecional GRF-PK-3X2

Código da peça: 4566

FESTO

com base de conexão 2n e espigões para tubo flexível com diâmetro nominal 3.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Função de válvula | Função reguladora de fluxo |
| Conexão pneumática 1 | PK-3 |
| Conexão pneumática 2 | PK-3 |
| Elemento de ajuste | Parafuso recartilhado |
| Tipo de fixação | com furo passante |
| Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento | 45 l/min |
| Vazão nominal padrão na direção de retenção | 45 l/min |
| Pressão de trabalho | 0,5 ... 8 bar |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Material do corpo | Liga de alumínio |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | -10 ... 60 °C |
| Peso do produto | 145 g |
| Material do parafuso de regulagem | Latão |