



Silenciador regulador de pressão GRU-1/4

Código da peça: 4579

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função silenciador e controlador de fluxo
Conexão pneumática 1	G1/4
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	320 l/min
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	40 g
Informação sobre material, espigão aparafusado	POM
Informação sobre material, parafuso de regulação	Aço galvanizado