


# sub-base VABS-S7-BE-B-N14-V14-A

Código da peça: 4727328

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Alimentação de ar servopilotada	interno
Pressão de operação Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Vazão Kv pressurização	2,2 m <sup>3</sup> /h
Vazão Kv escape	8,6 m <sup>3</sup> /h
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO8573-1:2010 [-:~:]
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Classe de proteção	IP65
Peso do produto	250 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 2	Flange 1/4 Com diagrama de conexões NAMUR
Conexão pneumática 3	1/4 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Alumínio revestido
Material das vedações	NBR