


acoplamento EAMD-16-15-5-8X10

Código da peça: 4819892

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	5 mm
Diâmetro fixação 2	8 mm
Dimensões	16
Comprimento nominal	15 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	10.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	0,355 kgmm ²
Torque transferível	1,2 Nm
Peso do produto	13 g
Observações sobre material	Conforme RoHS